

**Pritezni vijak za rezkar prevrtan, DIN 6367, za Ø trna: 22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309861 22
GTIN	4250122681588
Razred artikla	30N

Opis**Uporaba:**

Za pritrditev nasadnih rezkarjev.
Odvajanje hladilnega sredstva prek stranskih izvrtin.

Napotek:

Združljivo z

- vmesniki HSK, PSC.
- Vmesnik SK in BT z obliko vpenjala ADB.

Tehnični opis

Debelina glave	7 mm
za Ø trna	22 mm
Ø glave	28 mm
Dolžina navoja	18 mm
Navoj M	M10
Standard	DIN 6367

Vrsta izdelka

Pritezni vijak