

HOLEX®**Kotne grip klešče****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	708380
GTIN	4045197895882
Razred artikla	76B

Opis**Izvedba:**

Dolgi, vitki čeljusti, zakrivljeni 70°. Na notranji strani nazobčani, zadnji del čeljusti brez nazobčenja za snemanje gibljivih cevi. Zaradi posebne oblike glave ročaja klešč v pritegnjenem stanju ne ovirata delovnega področja.

Uporaba:

Za držanje in prijemanje na posebno ozkih in nedostopnih mestih, pri čemer ročaja klešč ne ovirata delovnega področja.

Material:

Čeljusti iz poboljšane kakovostnega jekla.

Višina glave: 120 mm

Dolžina čeljusti (ozobljeno področje): 60 mm

celotna dolžina: 185 mm

Območje vpenjanja: 60 mm

Tehnični opis

Višina glave	120 mm
Dolžina čeljusti (ozobljeno področje)	60 mm
Območje vpenjanja	60 mm
celotna dolžina	185 mm

