



Natično orodje za obročno ragljo, Tip zeva ključa: 2-17mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	657925 2-17
GTIN	4000896179886
Razred artikla	630

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.

Globoko zavita dvosmerna **obročna raglja**. Povratni zasuk 9°.

Prednosti:

Delo po principu raglje na izjemno slabo dostopnih mestih.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l_1 = dolžina ročice brez natičnega orodja

l_2 = nastavljena mera na momentnem ključu

l_3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

L_4 = merilo natičnega orodja

L = skupna dolžina orodja

T_1 = navor za nastavitev

T_2 = predpisani navor

Primerno za:

Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.

Napotek:

Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!

Tehnični opis

Natično držalo	14×18 mm
Širina b	40 mm
Zev ključa	17 mm
Dolžina l	81 mm
Višina h	14,3 mm
Medosna razdalja S	36 mm
Zamenljivo orodje	Natično orodje
Raglja, dvosmerna	da
Orodje s funkcijo raglje	da
Vrsta izdelka	Natično orodje z ragljo