



8 mm rezilo, z magnetom za 1/4-colske vijačne nastavke, Celotna dolžina: 50mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	659874 50
GTIN	7610733220502
Razred artikla	63D

Opis

Izvedba:

Steblo je iz kromvanadijevega jekla z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana.

Primerno za:

Momentni izvijači art. 659906/659908/659911 (do kat. 48)/659912/659957 in 659958 **vel. 1600** in garniture izvijačev z zložljivim ročajem art. 667625/667645.

Napotek:

Druga stebila najdete pod art. 659870/659872 in 659878–659884.

Tehnični opis

celotna dolžina	50 mm
Uporabna dolžina	34 mm
Vpenjalo za vijačne nastavke	D 6,3
Vrsta izdelka	Vijačni nastavek