



LED-delovna svetilka, Tip: 8



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 081415 8 |
| GTIN | 4260131238079 |
| Razred artikla | 08C |

Opis

Izvedba:

Zmogljive, zatemnitvene, trpežne in robustne delovne svetilke z dolgo življenjsko dobo z **gibljivim vratom** in **močno magnetno nogo**. Priključek na 24 V omrežni napajalnik ali 24 V krmilnik stroja. Visokozmogljiva svetleča dioda v aluminijastem ohišju, hladna bela svetloba pribl. 5500 kelvinov. Širok snop svetlobe 120° z enakomerno osvetlitvijo.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vključno z omrežnim napajalnikom 250 V.

Napotek:

Primerne pritrdilne sponke in magnetna držala najdete pod art. 081418/081419.

Tehnični opis

| | |
|-----------|-------------------|
| Masa | 1600 g |
| Napajanje | Omrežno napajanje |

| | |
|------------------------|--|
| Sijalke | LED |
| Ø magnetne noge | 88 mm |
| Vrsta pritrditve | Magnetfuß |
| Svetlobni tok | 900 lm |
| Vrsta IP-zaščite | IP 65 |
| Svetilnost | 9 W |
| Nazivna napetost | 250 V |
| Barvna temperatura | 5500 K |
| Kot svetlobnega snopa | 120 stopinj |
| Cona ATEX | brez |
| Celotna višina | 850 mm |
| Barva svetlobe | hladna bela |
| Širina glave svetilke | 50 mm |
| Globina glave svetilke | 175 mm |
| Višina glave svetilke | 25 mm |
| Vrsta izdelka | Namizna svetilka/ svetilka za delovno mesto |

Pribor

| | |
|---|-----------|
| Magnetno držalo Ø montažne plošče zgoraj 95 mm | 081419 95 |
| Pritrdilna spona Ø montažne plošče zgoraj 95 mm | 081418 95 |