



## Okrogle klešče, kromirane VDE izolirane, Celotna dolžina: 160mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	710700 160
GTIN	4003773033790
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

S kratkimi, močnimi čeljustmi (okrogle). Čeljusti na notranji strani gladke.

Kromirane klešče, ročaja z večkomponentno prevleko, **izolirano za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.**

#### Standard:

**DIN ISO 5745**

#### Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

### Tehnični opis

celotna dolžina	160 mm
Dolžina čeljusti	30 mm
Oblika čeljusti	okrogle
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5745
Izvedba čeljusti	znotraj gladke
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Material	Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju
Površina klešč	kromirane

Vrsta izdelka

Okrogle klešče