

**Erdi****Škarje za pločevino, ideal z dvokomponentnimi ročaji male, desnorezno,  
Celotna dolžina: 230mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	764000 230
GTIN	4010220024720
Razred artikla	73X

## Opis

### Izvedba:

Glava škarij kovana v utopu; rezili induktivno kaljeni. Dvojni ročni prenos z vgrajeno odpiralno vzmetjo. Ročaja iz jeklene pločevine, nikljana. Dvokomponentna prevleka ročajev z zaščitnimi, dobro oprijemljivimi mehкими vložki.

Glava škarij iz plemenitega jekla (HRC 60), rezili z ozobjem.

**Zmogljivost rezanja:** pločevina do 1,2 mm; V2A-pločevina do 1,0 mm.

### Uporaba:

Za neprekinjene ravne in vzorčne reze.

## Tehnični opis

Dolžina rezil	27 mm
celotna dolžina	230 mm
Vrsta uporabe	desnorezno
Vrsta izdelka	Škarje

## Pribor

Garnitura za popravilo škarij za pločevino ideal	764010
--	--------