



Ploščate klešče, kromirane VDE izolirane, Celotna dolžina: 160mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 710300 160 |
| GTIN | 4003773033783 |
| Razred artikla | 73F |

Opis

Izvedba:

S kratkimi, močnimi čeljustmi (ravne). Čeljusti na notranji strani narebreni.

Kromirane klešče, ročaja z večkomponentno prevleko, **izolirano za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.**

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Tehnični opis

| | |
|------------------|-------------------------------|
| celotna dolžina | 160 mm |
| Dolžina čeljusti | 30 mm |
| Oblika čeljusti | ploščate |
| Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
| Standard | DIN ISO 5745 |
| izolirani do | DC 1500 V |
| izolirani do | AC 1000 V |
| Izvedba čeljusti | znotraj narebrene |
| Ročaj | Večkomponentna prevleka |

| | |
|----------------|--|
| Material | Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju |
| Površina klešč | kromirane |
| Vrsta izdelka | Ploščate klešče |