

Erdi**Škarje za pločevino, ideal z dvokomponentnimi ročaji zelo male, levorezno,
Celotna dolžina: 180mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	764060 180
GTIN	4010220031353
Razred artikla	73X

Opis

Izvedba:

Glava škarij kovana v utopu; rezili induktivno kaljeni. Dvojni ročični prenos z vgrajeno odpiralno vzmetjo. Ročaja iz jeklene pločevine, nikljana. Dvokomponentna prevleka ročajev z zaščitnimi, dobro oprijemljivimi mehкими vložki.

Glava škarij iz plemenitega jekla S (HRC 60 – 62), **25 % manj napora pri rezanju.**

Zmogljivost rezanja: pločevina do 1,2 mm; V2A-pločevina do 1,0 mm.

Uporaba:

Za neprekinjene ravne in vzorčne reze.

Za najožje radije in za težko dostopna mesta.

Tehnični opis

Dolžina rezil	20 mm
celotna dolžina	180 mm
Vrsta uporabe	levorezno
Vrsta izdelka	Škarje