

**HOLEX®****Škarje za pločevino, za luknje orodno jeklo, desno, Celotna dolžina: 250 mm**

## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 761200 250    |
| GTIN                  | 4045197293121 |
| Razred artikla        | 72D           |

## Opis

### Izvedba:

Kovane v utopu. Glava škarij svetla, vitka; koničasta in odprta ročaja, lakirana oz. potopno lakirana.

Iz **orodnega jekla**, rezili induktivno kaljeni (HRC 58 – 60); tudi za V2A-pločevino.

### Uporaba:

Za rezanje krivulj in kratke ravne reze.

Dolžina rezil: 45 mm

## Tehnični opis

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Dolžina rezil   | 45 mm  |
| celotna dolžina | 250 mm |
| Vrsta uporabe   | desno  |