



## Dolgočeljustne klešče, ploščate, kromirane VDE izolirane, Celotna dolžina: 160mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	711300 160
GTIN	4003773001904
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Z dolgimi, ozkimi čeljustmi in vstavljenim členkom.

Kromirane klešče, ročaja z večkomponentno prevleko, **izolirano za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.**

#### Standard:

**DIN ISO 5745**

#### Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

### Tehnični opis

celotna dolžina	160 mm
Dolžina čeljusti	47 mm
Oblika čeljusti	ploščati
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5745
Izvedba čeljusti	znotraj narebrene
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Material klešč	Kromvanadijevo jeklo
Površina klešč	kromiran

Vrsta izdelka

Ploščate klešče