

Garant**Kombinirane škarje z dvokomponentnimi ročaji ravne, nastavitev kota odpiranja, Celotna dolžina: 205mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	763030 205
GTIN	4045197600851
Razred artikla	71D

Opis**Izvedba:**

Iz nerjavnega plemenitega jekla, z odpiralno vzmetjo.

Kakovostne univerzalne škarje z ergonomično oblikovanim dvokomponentnim ročajem z mehкими vstavki. Z robustnim rezilom za rezanje žice do \varnothing 2,5 mm. Možnost **različnega kota odpiranja ročajev**, s tem so izjemno primerne za različne velikosti rok.

Ravna oblika, spodnje rezilo fino nazobčano.

Uporaba:

Vsestranska uporaba. Idealne za tanko pločevino, umetne materiale, usnje, karton, papir, vrv, blago itd.

Tehnični opis

celotna dolžina	205 mm
Dolžina rezil	50 mm
Vrsta izdelka	Škarje