

Erdi**Škarje za pločevino, ideal z dvokomponentnimi ročaji, levorezno, Celotna dolžina: 260mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	765910 260
GTIN	4010220030240
Razred artikla	73X

Opis

Izvedba:

Glava škarij kovana v utopu, rezili induktivno kaljeni. Nastavljiv vijak, dvojni ročični prenos z vgrajeno odpiralno vzmetjo.

Glava škarij iz **plemenitega jekla-S** (HRC 60–62) z optimirano, nenazobljeno geometrijo rezil za veliko okretnost in lahko rezanje, z do **25 % manjšo silo**, idealno za rezanje okrasnih pločevin. Ročaja iz jeklene pločevine, nikljana. Dvokomponentna prevleka ročajev z zaščitnimi, dobro oprijemljivimi mehкими vložki.

Zmogljivost rezanja: pločevina do 1,8 mm; V2A-pločevina do 1,2 mm.

Uporaba:

Za neprekinjene ravne in vzorčne reze.

Tehnični opis

Dolžina rezil	33 mm
celotna dolžina	260 mm
Vrsta uporabe	levorezno
Vrsta izdelka	Škarje

Pribor

Garnitura za popravilo škarij za pločevino ideal

766020