

**Polokrogle klešče, kromirane, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 160mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	712200 160
GTIN	4003773043478
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Z dolgimi, ozkimi čeljustmi z ovalnim koncem. Vstavljen členek s hodom brez zračnosti in odpiralno vzmetjo. Čeljusti na notranji strani narebreni. Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

Standard:**DIN ISO 5745****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Tehnični opis

Oblika čeljusti	ravna
Oblika čeljusti	ovalne-koničaste
Površina	črno atramentirane
Površina	Polirana glava
Izvedba čeljusti	znotraj narebrene
Dolžina čeljusti	54 mm
z rezilom	ne
brez iskrenja	ne
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Standard	DIN ISO 5745

celotna dolžina	160 mm
Material	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo električno jeklo
Material	kaljeno v olju
v celoti izoliran	ne
Vrsta izdelka	Polokrogle klešče