

Nastavek z navojnim svedrom HSS, za navoj: M4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	676307 M4
GTIN	4013288119087
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

1/4-colsko 6-kotno držalo po DIN 3126 C 6,3.

Prednosti:

Hitra in neproblematična zamenjava nastavkov za vrtanje, grezenje ali vijlačnih nastavkov.

Uporaba:

Idealno za prenosno uporabo, za montažna dela in popravila.

Tehnični opis

Dolžina držala	14 mm
Korak	0,7 mm
celotna dolžina	36 mm
za navoj	M4
6-kotno držalo vijlačnega nastavka	C 6,3
Vrsta navoja	M
Rezalni material	HSS
Kakovost	ISO 2 6H
Kot profila	60 stopinj
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1xD pri skožnji izvrtini
Vrsta izdelka	Navojni sveder (vijačni nastavek)

