

**Garant****Polokrogle klešče, ravne, kromirane, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 200mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	713040 200
GTIN	4045197373564
Razred artikla	71B

## Opis

**Izvedba:**

Posebej dolge ovalno-koničaste čeljusti. Rezili induktivno kaljeni (pribl. 61 HRC), primerni za mehko in trdo žico. Čeljusti na notranji strani narebreni. Klešče, kromirane, ročaja z ergonomično optimizirano večkomponentno prevleko, z dobro oprijemljivo površino **Haptoprene**.

**Standard:****DIN ISO 5745****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

## Tehnični opis

celotna dolžina	200 mm
Dolžina čeljusti	73 mm
Ročaj	Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene
Oblika čeljusti	ovalne-koničaste, ravne
Standard	DIN ISO 5745
Lastnosti čeljusti	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC)
Izvedba čeljusti	znotraj narebrene

Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirane
Vrsta izdelka	Večfunkcijske klešče