



Polokrogle klešče, ravne, kromirane, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 125mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	713100 125
GTIN	4003773043065
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Posebej dolge ovalno-koničaste čeljusti. Rezili induktivno kaljeni (pribl. 61 HRC), primerni za mehko in trdo žico. Čeljusti na notranji strani narebreni.

Klešče kromirane. Elastični precizni konici dopuščata zvijanje. Ročaja s prevleko iz umetne mase.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Tehnični opis

celotna dolžina	125 mm
Dolžina čeljusti	27 mm
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Oblika čeljusti	ovalne-koničaste, ravne
Standard	DIN ISO 5745
Lastnosti čeljusti	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC)
Izvedba čeljusti	znotraj narebreni
Material	Kromvanadijevo jeklo

Površina	kromirane
Vrsta izdelka	Večfunkcijske klešče