



6 mm zamenljivo steblo ploščata konica, Širina rezila: 8mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	659928 8
GTIN	7610733225149
Razred artikla	63D

Opis

Izvedba:

Steblo je iz kromvanadijevega jekla z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.

Primerno za:

Momentni izvijači art. 659906 (do kat. 53)/659908 (do kat. 53)/659911 vel. 80; 250; 500 (do kat. 48)/659912 **vel. 200; 500**/659918/659956 vel. 200; 500/659957 vel. 200; 500/659958 vel. 200; 500 in ponudbe izvijačev za montažo art. 625441/667532/667551/667601/667615.

Tehnični opis

Pogonski profil	Ploščati izvijač
Uporabna dolžina	120 mm
Širina rezila	8 mm
Opis konice	5
Debelina rezila	1,2 mm
celotna dolžina	200 mm
Vrsta izdelka	Vijačni nastavek