



## Nastavek z navojnim svedrom HSS, za navoj: M6



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	676307 M6
GTIN	4013288119001
Razred artikla	63H

### Opis

**Izvedba:**

1/4-colsko 6-kotno držalo po DIN 3126 C 6,3.

**Prednosti:**

Hitra in neproblematična zamenjava nastavkov za vrтанje, grezenje ali vijlačnih nastavkov.

**Uporaba:**

Idealno za prenosno uporabo, za montažna dela in popravila.

Uporaba pri načinu vrтанja: do 1xD pri skožnji izvrtini

celotna dolžina: 39 mm

Dolžina držala: 14 mm

Korak: 1 mm

### Tehnični opis

za navoj	M6
Korak	1 mm
celotna dolžina	39 mm
Dolžina držala	14 mm
6-kotno držalo vijlačnega nastavka	C 6,3
Vrsta navoja	M
Rezalni material	HSS
Kakovost	ISO 2 6H
Kot profila	60 stopinj

---

Uporaba pri načinu vrtnja

do 1×D pri skožnji izvrtini

---

Vrsta izdelka

Navojni sveder (vijačni nastavek)