



## Momentni izvijač TorqueVario®, Maksimalni vrtilni moment: 60cNm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	659930 60
GTIN	4010995268886
Razred artikla	63K

### Opis

#### Izvedba:

Numerični prikaz vrtilnega momenta prek okna s skalo (40–50 posamičnih vrednosti, glede na območje vrtilnih momentov). Brezstopenjsko nastavljanje vrtilnega momenta z orodjem za nastavljanje Torque-Setter (v obsegu dobave). Pri doseganju nastavljene vrednosti vrtilnega momenta se izvijač sproži, kar slišimo ter čutimo v roki, in je nato takoj spet pripravljen za uporabo. Točnost  $\pm 10\%$ .

#### Uporaba:

Za nadzorovano vijachenje glede na v naprej nastavljeni zatezni moment, v kombinaciji z zamenljivimi stebli Wiha Torque art. 659932 – 659946.

#### Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Napotek:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Orodje za nastavljanje za vel. 60–700: art. 659931 vel. 1 in za vel. 1400: art. 659931 vel. 2.

### Tehnični opis

Prikazovalnik	analogni
Maksimalni vrtilni moment	60 cNm
Ø	23 mm
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	$\pm 10\%$
Območje vrtilnega momenta	10 - 60 cNm
Območje vrtilnega momenta	0,1 - 0,6 Nm

Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	prednastavljeno
Princip proženja	kratka mehanska sprožitev
Masa	150 g
Nastavitev sprožilne vrednosti	s skalo za nastavljanje
Celotna dolžina L	127 mm
Preklop odčitavanja	Nm
Način priključka	Zamenljivo rezilo
Merilni postopek	Vrtilni moment
Povratne informacije	izklopilno
Standard	DIN EN ISO 6789
Serija	TorqueVario®
Kalibriranje	O1
Smer zatezanja	Zatezanje v desno
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Možnost protokoliranja podatkov	ne
Signalizacija sproženja	akustično
Signalizacija sproženja	Haptično
Merilno orodje	(mehansko)
Delitev skale, 1 črtica =	0,05 Nm
Oznaka proizvajalca	TorqueVario®-S
Fiksno nastavljen vrtilni moment	ne
Vrsta izdelka	Momentni izvijač

## Storitve

KalibriranjeMomentni izvijač Maksimalni vrtilni moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
---	----------------

## Pribor

Orodje za nastavljanje Torque Setter Tip 1	659931 1
--	----------

