



## Nastavek s stopenjskim svedrom, Območje vrtalnih stopenj: 4-20mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	676305 4-20
GTIN	4013288119155
Razred artikla	63H

### Opis

#### Izvedba:

1/4-colsko 6-kotno držalo po DIN 3126 C 6,3.

9 vrtalnih stopenj **s korakom premera 2 mm**, primerni za materiale debeline do 4 mm. Z lomilcem odrezkov (posnemanje zarobka) pri  $\varnothing$  10 za pločevino debeline 1 mm.

#### Prednosti:

Hitra in neproblematična zamenjava nastavkov za vrtanje, grezenje ali vijčnih nastavkov.

#### Uporaba:

Idealno za prenosno uporabo, za montažna dela in popravila.

### Tehnični opis

Območje vrtalnih stopenj	4 - 20 mm
Število vrtalnih stopenj	9
Dolžina držala	20 mm
maksimalna debelina pločevine	4 mm
Višina vrtalne stopnje	4 mm
celotna dolžina	67 mm
Korak	2 mm
6-kotno držalo vijčnega nastavka	C 6,3
Oznaka proizvajalca	843
Rezalni material	HSS

Vrsta izdelka

Nastavek s stopenjskim svedrom