



## Polokrogle klešče, ravne, kromirane, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 160mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	713100 160
GTIN	4003773022817
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Posebej dolge ovalno-koničaste čeljusti. Rezili induktivno kaljeni (pribl. 61 HRC), primerni za mehko in trdo žico. Čeljusti na notranji strani narebreni.

Klešče kromirane. Elastični precizni konici dopuščata zvijanje. Ročaja z večkomponentno prevleko.

#### Standard:

**DIN ISO 5745**

#### Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

### Tehnični opis

celotna dolžina	160 mm
Dolžina čeljusti	50 mm
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Oblika čeljusti	ovalne-koničaste, ravne
Standard	DIN ISO 5745
Lastnosti čeljusti	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC)
Izvedba čeljusti	znotraj narebrene
Material	Kromvanadijevo jeklo

Površina	kromirane
Vrsta izdelka	Večfunkcijske klešče