



Nastavek s kombiniranim navojnim svedrom HSS, za navoj: M3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	676306 M3
GTIN	4013288119032
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

1/4-colsko 6-kotno držalo po DIN 3126 C 6,3.

Prednosti:

Hitra in neproblematična zamenjava nastavkov za vrtanje, grezenje ali vijčnih nastavkov.

Uporaba:

Idealno za prenosno uporabo, za montažna dela in popravila.

1 orodje za 3 delovna opravila:

vrtanje osnovne izvrtine – vrezovanje navojev – posnemanje zarobka/grezenje.

Za uporabo v vrtalnem stroju z desnim in levim tekom.

Uporaba pri načinu vrtanja: do 1xD pri skožnji izvrtini

celotna dolžina: 36 mm

Dolžina držala: 12 mm

Dolžina vrtanja a: 5 mm

Ø spiralnega svedra: 2,5 mm

Korak: 0,5 mm

Tehnični opis

Dolžina vrtanja a	5 mm
Ø spiralnega svedra	2,5 mm
Korak	0,5 mm
celotna dolžina	36 mm
Dolžina držala	12 mm
za navoj	M3

Oznaka proizvajalca	847 HSS
Vrsta navoja	M
Rezalni material	HSS
Kot konice	60 stopinj
Kakovost	ISO 2 6H
Kot profila	60 stopinj
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1xD pri skožnji izvrtini
6-kotno držalo vijáčnega nastavka	C 6,3
Vrsta izdelka	Navojni sveder (vijačni nastavek)