



8 mm zamenljivo steblo 6-kotni nasadni ključ, Zev ključa: 10mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	659880 10
GTIN	7610733220649
Razred artikla	63D

Opis

Izvedba:

Steblo je iz kromvanadijevega jekla z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo.

Površina je nikljana in kromirana.

Primerno za:

Momentni izvijač art. 659906 (do kat. 53), 659908 (do kat. 53) in 659911 vel. 1600 (do kat. 48), in 659912 vel. 1600; art. 659957 vel. 1600; art. 659958 vel. 1600 in garniture izvijačev art. 667625; 667645.

Tehnični opis

Zev ključa	10 mm
Uporabna dolžina	124 mm
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
celotna dolžina	140 mm
Ø rezila	8 mm
Vrsta izdelka	Vijačni nastavek