

**Momentni izvijač TorqueVario®, Maksimalni vrtilni moment: 200cNm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	659930 200
GTIN	4010995264628
Razred artikla	63K

**Opis****Izvedba:**

Numerični prikaz vrtilnega momenta prek okna s skalo (40–50 posamičnih vrednosti, glede na območje vrtilnih momentov). Brezstopenjsko nastavljanje vrtilnega momenta z orodjem za nastavljanje Torque-Setter (v obsegu dobave). Pri doseganju nastavljene vrednosti vrtilnega momenta se izvijač sproži, kar slišimo ter čutimo v roki, in je nato takoj spet pripravljen za uporabo. Točnost  $\pm 6\%$ .

**Uporaba:**

Za nadzorovano vijačenje glede na v naprej nastavljeni zatezni moment, v kombinaciji z zamenljivimi stebli Wiha Torque, art. 659932–659946.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Napotek:**

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Orodje za nastavljanje za vel. 60–700: art. 659931 vel. 1 in za vel. 1400: art. 659931 vel. 2.

**Tehnični opis**

Maksimalni vrtilni moment	200 cNm
Ø	30 mm
Prikazovalnik	analogni
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	$\pm 6\%$
Območje vrtilnega momenta	50 - 200 cNm

Območje vrtilnega momenta	0,5 - 2 Nm
Način priključka	Zamenljivo rezilo
Povratne informacije	izklopilno
Princip proženja	kratka mehanska sprožitev
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	prednastavljeno
Masa	200 g
Standard	DIN EN ISO 6789
Nastavitev sprožilne vrednosti	s skalo za nastavljanje
Preklop odčitavanja	Nm
Merilni postopek	Vrtilni moment
Celotna dolžina L	131 mm
Serija	TorqueVario®
Kalibriranje	O1
Smer zatezanja	Zatezanje v desno
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Možnost protokoliranja podatkov	ne
Merilno orodje	(mehansko)
Signalizacija sproženja	akustično
Signalizacija sproženja	Haptično
Delitev skale, 1 črtica =	0,1 Nm
Oznaka proizvajalca	TorqueVario®-S
Fiksno nastavljen vrtilni moment	ne
Vrsta izdelka	Momentni izvijač

## Storitve

Kalibriranje Momentni izvijač Maksimalni vrtilni moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
--------------------------------------------------------------------	----------------

## Pribor

Orodje za nastavljanje Torque Setter Tip 1

659931 1