



Garnitura nastavkov s kombiniranim navojnim svedrom HSS, v škatli, 7-delna



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	676308
GTIN	4013288101594
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

1/4-colsko 6-kotno držalo po DIN 3126 C 6,3.

Prednosti:

Hitra in neproblematična zamenjava nastavkov za vrtanje, grezenje ali vijčnih nastavkov.

Uporaba:

Idealno za prenosno uporabo, za montažna dela in popravila.

1 orodje za 3 delovna opravila:

vrtanje osnovne izvrtine – vrezovanje navojev – posnemanje zarobka/grezenje.

Za uporabo v vrtnem stroju z desnim in levim tekom.**Vsebina:**

Nastavki s kombiniranimi navojnimi svedri: Art. 676306 po 1 kos vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10
Spojno držalo „Rapidaptor“: 1 kos podobno art. 675020 vel. 6,3K (brez magneta)

Tehnični opis

Vrsta navoja	M
Rezalni material	HSS

Kot konice	60 stopinj
Kakovost	ISO 2 6H
Kot profila	60 stopinj
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1xD pri skožnji izvrtini
Število delov	7
Vrsta izdelka	Navojni sveder (vijačni nastavek)

Pribor

Nastavek s kombiniranim navojnim svedrom HSS za navoj M8	676306 M8
Nastavek s kombiniranim navojnim svedrom HSS za navoj M5	676306 M5
Nastavek s kombiniranim navojnim svedrom HSS za navoj M4	676306 M4
Držalo z magnetom / hitro spojko 6-kotno držalo 6,3K	675020 6,3K
Nastavek s kombiniranim navojnim svedrom HSS za navoj M6	676306 M6
Nastavek s kombiniranim navojnim svedrom HSS za navoj M3	676306 M3
Nastavek s kombiniranim navojnim svedrom HSS za navoj M10	676306 M10