



Garnitura nastavkov z navojnim svedrom, v škatli, 7-delna



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	676309
GTIN	4013288117359
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

1/4-colsko 6-kotno držalo po DIN 3126 C 6,3.

Prednosti:

Hitra in neproblematična zamenjava nastavkov za vrtanje, grezenje ali vijčnih nastavkov.

Uporaba:

Idealno za prenosno uporabo, za montažna dela in popravila.

Vsebina:

Nastavki z navojnimi svedri: Art. 676307 po 1 kos vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10

Spojno držalo „Rapidaptor“: 1 kos podobno art. 675020 vel. 6,3K (brez magneteta)

Tehnični opis

Število delov	7
Število navojnih svedrov	6
Vrsta navoja	M
Rezalni material	HSS

Kakovost	ISO 2 6H
Kot profila	60 stopinj
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1xD pri skožnji izvrtini
Vrsta izdelka	Navojni sveder (vijačni nastavek)

Pribor

Nastavek z navojnim svedrom HSS za navoj M8	676307 M8
Nastavek z navojnim svedrom HSS za navoj M4	676307 M4
Držalo z magnetom / hitro spojko 6-kotno držalo 6,3K	675020 6,3K
Nastavek z navojnim svedrom HSS za navoj M5	676307 M5
Nastavek z navojnim svedrom HSS za navoj M3	676307 M3
Nastavek z navojnim svedrom HSS za navoj M10	676307 M10
Nastavek z navojnim svedrom HSS za navoj M6	676307 M6