



8 mm zamenljivo steblo 6-kotni, 6-kotnik: 10mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	659878 10
GTIN	7610733220588
Razred artikla	63D

Opis

Izvedba:

Steblo je iz kromvanadijevega jekla z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.

Primerno za:

Momentni izvijač art. 659906 (do kat. 53), 659908 (do kat. 53) in 659911 vel. 1600 (do kat. 48), in 659912 vel. 1600; art. 659957 vel. 1600; art. 659958 vel. 1600 in garniture izvijačev art. 667625; 667645.

Tehnični opis

celotna dolžina	220 mm
Uporabna dolžina	204 mm
Pogonski profil	Izvijač z notranjim 6-kotnikom
6-kotnik	10 mm
Vrsta izdelka	Vijačni nastavek