



## 6 mm zamenljivo steblo ploščata konica, Širina rezila: 4mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	659928 4
GTIN	7610733225118
Razred artikla	63D

### Opis

#### Izvedba:

**Steblo** je iz kromvanadijevega jekla z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.

#### Primerno za:

Momentni izvijači art. 659906 (do kat. 53)/659908 (do kat. 53)/659911 vel. 80; 250; 500 (do kat. 48)/659912 **vel. 200; 500**/659918/659956 vel. 200; 500/659957 vel. 200; 500/659958 vel. 200; 500 in ponudbe izvijačev za montažo art. 625441/667532/667551/667601/667615.

### Tehnični opis

Pogonski profil	Ploščati izvijač
Uporabna dolžina	90 mm
celotna dolžina	170 mm
Debelina rezila	0,6 mm
Opis konice	2
Širina rezila	4 mm
Vrsta izdelka	Vijačni nastavek