



Garnitura nastavkov s stožčastim grezilom, v škatli, 8-delna



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	676312
GTIN	4013288101587
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

1/4-colsko 6-kotno držalo po DIN 3126 C 6,3.

Prednosti:

Hitra in neproblematična zamenjava nastavkov za vrtanje, grezenje ali vijčnih nastavkov.

Uporaba:

Idealno za prenosno uporabo, za montažna dela in popravila.

Vsebina:

Nastavki s stožčastimi grezili, s 3 rezili: Art. 676310 po 1 kos vel. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Držalo za izvijače: 1 kos, art. 676410

Spojno držalo „Rapidaptor“: 1 kos podobno art. 675020 vel. 6,3K (brez magneta)

Tehnični opis

Število grezil	6
Število rezil Z	3
Število delov	8
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj

Rezalni material	HSS
Standard	DIN 335 C
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila

Pribor

Držalo z magnetom / hitro spojko 6-kotno držalo 6,3K	675020 6,3K
Nastavek s stožčastim grezilom, s 3 rezili Zunanji Ø 20,5 mm	676310 20,5
Nastavek s stožčastim grezilom, s 3 rezili Zunanji Ø 6,3 mm	676310 6,3
Nastavek s stožčastim grezilom, s 3 rezili Zunanji Ø 16,5 mm	676310 16,5
Nastavek s stožčastim grezilom, s 3 rezili Zunanji Ø 8,3 mm	676310 8,3
Nastavek s stožčastim grezilom, s 3 rezili Zunanji Ø 12,4 mm	676310 12,4
Nastavek s stožčastim grezilom, s 3 rezili Zunanji Ø 10,4 mm	676310 10,4