



Ročaj s 1/4-colskimi vijačnimi nastavki s teleskopskim stebлом in magnetom



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	676555
GTIN	4013288192127
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform z vgrajenim magazinom za vijačne nastavke vklj. s 6 vijačnimi nastavki C 6,3 in vpenjalom za 1/4-colske vijačne nastavke z močnim trajnim magnetom.

Ročaj **izvlečljivim stebлом** (100 mm).

Teleskopsko steblo je mogoče odstraniti iz ročaja in ga uporabiti kot spojno držalo za vijačnike.

Primerno za:

1/4-colski vijačni nastavki z držalom C 6,3.

Vsebina:

Po 1 kos:

za ploščati profil, vel. 5,5; 6,5

za Phillips art. 675310, vel. 1/25 in 2/25

za Pozidriv art. 675320, vel. 1/25 in 2/25

Tehnični opis

celotna dolžina	143 - 189 mm
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Pogonski profil	Izvijač TORX® z izvrtino
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Oznaka proizvajalca	Kraftform Kompakt 28 SB
Vpenjalo za vijačne nastavke	D 6,3
z ročajem z ragljo	ne

s teleskopskim stebлом	da
vkj. z vijačnimi nastavki	da
vgrajen magazin za vijačne nastavke	da
Vrsta izdelka	Vijačni nastavek

Pribor

Ploščati vijačni nastavek, 1/4 cole C 6,3 Širina rezila 5,5 mm	675250 5,5
Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 1/25 mm	675320 1/25
Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 2/25 mm	675320 2/25
Ploščati vijačni nastavek, 1/4 cole C 6,3 Širina rezila 6,5 mm	675250 6,5
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 1/25 mm	675310 1/25
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 2/25 mm	675310 2/25