

**Klešče za finomehanike, kromirane ploščate-široke, Celotna dolžina: 125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	715500 125
GTIN	4003773043638
Razred artikla	73F

**Opis****Izvedba:**

Zelo tanki in vitki čeljusti, notranja stran gladka. Klešče kromirane, ročaja s prevleko iz umetne mase.

**Standard:**

**DIN ISO 9655**

**Material:**

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

**Tehnični opis**

celotna dolžina	125 mm
Dolžina čeljusti	27 mm
Oblika čeljusti	ploščate-široke, ravne
Standard	DIN ISO 9655
Izvedba čeljusti	znotraj gladke
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Material	Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju
Površina	kromirane
Vrsta izdelka	Prijemalne klešče

