



## Večnamenske škarje s trapeznim nožem, Celotna dolžina: 210mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	769820 210
GTIN	4033119000735
Razred artikla	76F

### Opis

#### Izvedba:

Telo škarij iz jeklene pločevine, spodnja čeljust (nakovalo) iz lahke kovine. Rahlo vlečni rez; ročaja s prevleko iz umetne mase z zaščito proti snetju, škarje svetleče kromirane; vklj. z 1 trapeznim rezilom.

#### Prednosti:

Hitra in stroškovno ugodna menjava **trapeznega rezila**.

#### Uporaba:

Za rezanje gume, usnja, umetne mase in lesenih profilov s presekom pribl. 10 mm.

#### Napotek:

Za nadomestno rezilo glejte art. 844710, 844715, 844730 in 844745, vsako v 10-delni garnituri.

### Tehnični opis

celotna dolžina	210 mm
Dolžina rezil	60 mm
Izvedba držala	s prevleko iz umetne mase
Material telesa škarij	Jeklena pločevina, sijajno kromirana
Material spodnje čeljusti	Lahka kovina
Noži s prevleko PTFE proti oprijemanju	ne
Zamenljivi noži	da
Vrsta izdelka	Škarje

---

## Pribor

Garnitura nadomestnih rezil, 10-delna, trapezna oblika  
„experience“ Količina

---

844710