

HOLEX**Polokrogle klešče, ravne, svetle, Celotna dolžina: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	713200 200
GTIN	4045197166043
Razred artikla	72B

Opis**Izvedba:**

Posebej dolge ovalno-koničaste čeljusti. Rezili induktivno kaljeni (pribl. 61 HRC), primerni za mehko in trdo žico. Čeljusti na notranji strani narebreni.

Klešče svetle, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Standard:**DIN ISO 5745****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Tehnični opis

celotna dolžina	200 mm
Dolžina čeljusti	73 mm
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Oblika čeljusti	ovalne-koničaste, ravne
Standard	DIN ISO 5745
Lastnosti čeljusti	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC)
Izvedba čeljusti	znotraj narebrene
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	svetle
Vrsta izdelka	Večfunkcijske klešče

