



## Klešče za finomehanike, kromirane ploščata-okrogla, Celotna dolžina: 125mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	716100 125
GTIN	4003773016960
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Zelo tanki in vitki čeljusti, notranja stran gladka. Klešče kromirane, ročaja s prevleko iz umetne mase.

#### Standard:

**DIN ISO 9655**

#### Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

### Tehnični opis

celotna dolžina	125 mm
Dolžina čeljusti	27 mm
Oblika čeljusti	ploščata-okrogla, ravna
Standard	DIN ISO 9655
Izvedba čeljusti	znotraj gladke
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Material	Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju
Površina	kromirane

Vrsta izdelka

Prijemalne klešče