



Polokrogle klešče, zakrivljene VDE-izolirane, Celotna dolžina: 160mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	713700 160
GTIN	4003773052111
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Posebej dolge ovalno-koničaste čeljusti. Rezili induktivno kaljeni (pribl. 61 HRC), primerne tudi za klavirsko žico. Čeljusti na notranji strani narebreni.

Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 za delo pod napetostjo do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Tehnični opis

celotna dolžina	160 mm
Dolžina čeljusti	50 mm
Oblika čeljusti	ovalne koničaste, z zakrivljenimi čeljustmi (pribl. 40–45°)
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5745
Lastnosti čeljusti	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC)
Izvedba čeljusti	znotraj narebrene
Ročaj	Večkomponentna prevleka

Material	Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju
Površina	kromirane
Vrsta izdelka	Večfunkcijske klešče