

**Polokrogle klešče, zakrivljene VDE-izolirane, Celotna dolžina: 220mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	713380 220
GTIN	4007582014766
Razred artikla	76B

Opis**Izvedba:**

Induktivno kaljena precizna rezila (pribl. 64 HRC), primerna za klavirsko žico. Dolge, ovalne čeljusti s profilom »WAVE« za prijemanje občutljivih delov, kot so navojne palice ali kabli. Narebričen sprednji notranji del čeljusti. Ročaja z debelostensko prevleko, izolirana za napetost **do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201**.

Uporaba:

Idealne za elektroinštalacijska dela – zakrivljena izvedba za izboljšano ergonomičnost in pregled čez delovno območje.

Material:

Specialno orodno jeklo, klešče svetle, ročaja z večkomponentno prevleko.

Tehnični opis

celotna dolžina	220 mm
Dolžina čeljusti	65 mm
Oblika čeljusti	ovalne-koničaste, stransko zakrivljene
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Lastnosti čeljusti	Induktivno kaljeni precizni rezili (pribl. 64 HRC)
Izvedba čeljusti	znotraj narebrene
Ročaj	Večkomponentna prevleka

Material	Posebno orodno jeklo
Površina	svetle
Vrsta izdelka	Večfunkcijske klešče