



## Klešče za notranje / zunanje varnostne obroče, nastavljive, Tip: J/A0



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 719700 J/A0   |
| GTIN                  | 4045197166180 |
| Razred artikla        | 72B           |

### Opis

#### Izvedba:

Patentirana mehanika **za notranje in zunanje varnostne obroče.**

#### Uporaba:

Za vgradnjo in odstranjevanje varnostnih obročev.

#### Material:

Posebno vzmetno jeklo, črne barve.

Uporaba klešč za varnostne obroče: Notranji obroč, raven

Uporaba klešč za varnostne obroče: Zunanji obroč, raven

celotna dolžina: 160 mm

za notranje varnostne obroče Ø: 5 mm

za zunanje varnostne obroče Ø: 30 mm

Ø konice: 0,9 mm

### Tehnični opis

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| celotna dolžina                   | 160 mm                |
| za zunanje varnostne obroče Ø     | 30 mm                 |
| Ø konice                          | 0,9 mm                |
| za notranje varnostne obroče Ø    | 5 mm                  |
| Uporaba klešč za varnostne obroče | Notranji obroč, raven |

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Uporaba klešč za varnostne obroče | Zunanji obroč, raven    |
| Oblika čeljusti                   | ravne                   |
| Material                          | Specialno vzmetno jeklo |
| Površina                          | črna                    |
| Zamenljiva konica                 | ne                      |
| Vrsta izdelka                     | Sicherungsringzange     |