

**Polokrogle klešče, zakrivljene VDE-izolirane, Celotna dolžina: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	713700 200
GTIN	4003773022855
Razred artikla	73F

**Opis****Izvedba:**

Posebej dolge ovalno-koničaste čeljusti. Rezili induktivno kaljeni (pribl. 61 HRC), primerne tudi za klavirsko žico. Čeljusti na notranji strani narebreni.

Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

**Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201** za delo pod napetostjo do 1000 V.

**Standard:**

**DIN ISO 5745**

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

**Tehnični opis**

celotna dolžina	200 mm
Dolžina čeljusti	73 mm
Oblika čeljusti	ovalne koničaste, z zakrivljenimi čeljustmi (pribl. 40–45°)
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5745
Lastnosti čeljusti	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC)
Izvedba čeljusti	znotraj narebrene
Ročaj	Večkomponentna prevleka

Material	Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju
Površina	kromirane
Vrsta izdelka	Večfunkcijske klešče