

**Igličaste klešče, ravne, Celotna dolžina: 160mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 715000 160    |
| GTIN                  | 4003773044475 |
| Razred artikla        | 73F           |

**Opis****Izvedba:**

S posebej dolgimi in vitkimi ovalno-koničastimi čeljustmi. Konica širine 3 mm in višine 1 mm. Čeljusti na notranji strani gladke. Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Ravna oblika.

**Standard:**

**DIN ISO 5743**

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

**Tehnični opis**

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| celotna dolžina  | 160 mm                                                            |
| Dolžina čeljusti | 55 mm                                                             |
| Oblika čeljusti  | ovalne-koničaste, ravne                                           |
| Standard         | DIN ISO 5743                                                      |
| Izvedba čeljusti | znotraj gladke                                                    |
| Ročaj            | s prevleko iz umetne mase                                         |
| Material klešč   | Kromvanadinovo električno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju |
| Površina klešč   | črno atramentirane, glava polirana                                |

Vrsta izdelka

Prijemalne klešče