

**Garant****Polokrogle klešče, zakrivljene VDE-izolirane, Celotna dolžina: 160mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	713710 160
GTIN	4045197501486
Razred artikla	71B

**Opis****Izvedba:**

Posebej dolge ovalno-koničaste čeljusti. Rezili induktivno kaljeni (pribl. 61 HRC), primerne tudi za klavirsko žico. Čeljusti na notranji strani narebreni.

Klešče, kromirane, ročaja z ergonomično optimizirano večkomponentno prevleko, z dobro oprijemljivo površino **Haptoprene**.

**Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201** za delo pod napetostjo do 1000 V.

**Standard:****DIN ISO 5745****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

**Tehnični opis**

celotna dolžina	160 mm
Dolžina čeljusti	50 mm
Oblika čeljusti	ovalne koničaste, z zakrivljenimi čeljustmi (pribl. 40–45°)
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5745
Lastnosti čeljusti	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC)
Izvedba čeljusti	znotraj narebrene

Ročaj	Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene
Material	Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju
Površina	kromirane
Vrsta izdelka	Večfunkcijske klešče