



## Klešče za mehanike, kromirane ovalne-koničaste, zakrivljene 40°, Celotna dolžina: 200mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	716700 200
GTIN	4003773043669
Razred artikla	73F

### Opis

**Izvedba:**

Močni, dolgi čeljusti, notranja stran narebrena. Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

**Standard:**

**DIN ISO 5745**

**Material:**

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

### Tehnični opis

celotna dolžina	200 mm
Dolžina čeljusti	73 mm
Izvedba čeljusti	znotraj narebrene
Oblika čeljusti	ovalne-koničaste, zakrivljene
Standard	DIN ISO 5745
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Material	Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju
Površina	kromirane
Vrsta izdelka	Prijemalne klešče

