

**Igličaste klešče, zakrivljene 45°, Celotna dolžina: 160mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	715100 160
GTIN	4003773046790
Razred artikla	73F

**Opis****Izvedba:**

S posebej dolgimi in vitkimi ovalno-koničastimi čeljustmi. Konica širine 3 mm in višine 1 mm. Čeljusti na notranji strani gladke. Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Čeljusti zakrivljene 45°.

**Standard:**

**DIN ISO 5743**

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

**Tehnični opis**

celotna dolžina	160 mm
Dolžina čeljusti	55 mm
Oblika čeljusti	ovalne-koničaste, zakrivljene 45°
Standard	DIN ISO 5743
Izvedba čeljusti	znotraj gladke
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Material klešč	Kromvanadinovo električno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju
Površina klešč	črno atramentirane, glava polirana

Vrsta izdelka

Prijemalne klešče