

Garant**Polokrogle klešče, zakrivljene, kromirane, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	713440 200
GTIN	4045197375001
Razred artikla	71B

Opis**Izvedba:**

Posebej dolge ovalno-koničaste čeljusti. Rezili induktivno kaljeni (pribl. 61 HRC), primerni za mehko in trdo žico. Čeljusti na notranji strani narebreni.

Klešče, kromirane, ročaja z ergonomično optimizirano večkomponentno prevleko, z dobro oprijemljivo površino **Haptoprene**.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Tehnični opis

celotna dolžina	200 mm
Dolžina čeljusti	73 mm
Oblika čeljusti	ovalne-koničaste, zakrivljene (40–45°)
Standard	DIN ISO 5745
Lastnosti čeljusti	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC)
Izvedba čeljusti	znotraj narebrene
Ročaj	Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene

Material	Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju
Površina	kromirane
Vrsta izdelka	Večfunkcijske klešče