


HOLEX®

Škarje za pločevino, ideal z dvokomponentnimi ročaji, levi, Celotna dolžina: 260 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	766041 260
GTIN	4045197166944
Razred artikla	72D

Opis

Izvedba:

Glava škarij kovana v utopu; rezili induktivno kaljeni. Nastavljiv vijak, dvojni ročni prenos z vgrajeno odpiralno vzmetjo.

Mikro nazobljena rezila. Glava škarij iz **plemenitega jekla**, (HRC 58 – 60), ročaja iz jeklene pločevine, nikljana. Dvokomponentna prevleka ročajev z zaščitnimi, dobro oprijemljivimi mehкими vložki. **Zmogljivost rezanja:** pločevina do 1,8 mm; V2A-pločevina do 1,2 mm.

Uporaba:

Za neprekinjene ravne in vzorčne reze.

Dolžina rezil: 33 mm

Tehnični opis

celotna dolžina	260 mm
Dolžina rezil	33 mm
Vrsta uporabe	levi