



**Klešče za mehanike, kromirane ovalne-koničaste, stransko zakrivljene,
Celotna dolžina: 200mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	716800 200
GTIN	4003773017134
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Močni, dolgi čeljusti, notranja stran narebrena. Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Tehnični opis

celotna dolžina	200 mm
Dolžina čeljusti	73 mm
Izvedba čeljusti	znotraj narebrene
Oblika čeljusti	ovalne-koničaste, stransko zakrivljene
Standard	DIN ISO 5745
Oblika	zakrivljeni
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Material	Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju
Površina	kromirane

Vrsta izdelka

Prijemalne klešče