

**Klešče s ploščato čeljustjo, kromirane, Celotna dolžina: 160mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	715200 160
GTIN	4003773216674
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Z **dolgimi, širokimi** in tankimi čeljustmi, notranja stran gladka. Klešče kromirane, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Standard:

DIN ISO 5743

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Tehnični opis

celotna dolžina	160 mm
Dolžina čeljusti	55 mm
Oblika čeljusti	dolge, široke, ozko iztekajoče (račji kljun)
Standard	DIN ISO 5743
Izvedba čeljusti	znotraj gladke
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Material klešč	Kromvanadinovo električno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju
Površina klešč	kromirane
Vrsta izdelka	Prijemalne klešče

