



Polokrogle klešče, zakrivljene, kromirane, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 160mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	713500 160
GTIN	4003773016007
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Posebej dolge ovalno-koničaste čeljusti. Rezili induktivno kaljeni (pribl. 61 HRC), primerni za mehko in trdo žico. Čeljusti na notranji strani narebreni. Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko. Elastični precizni konici dopuščata zvijanje.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Tehnični opis

celotna dolžina	160 mm
Dolžina čeljusti	50 mm
Oblika čeljusti	ovalne-koničaste, zakrivljene (40–45°)
Standard	DIN ISO 5745
Lastnosti čeljusti	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC)
Izvedba čeljusti	znotraj narebrene
Ročaj	Večkomponentna prevleka

Material	Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju
Površina	kromirane
Vrsta izdelka	Večfunkcijske klešče