



Ročaj z ragljo „Twister“ za 1/4-colske vijačne nastavke z magnetom, Dolžina rezila: 100mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	676655 100
GTIN	7610733227112
Razred artikla	63E

Opis

Izvedba:

Ročaj z ragljo „multicraft“ s koži prijaznim plaščem iz elastomera omogoča dober prenos potrebnega vrtilnega momenta, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Za zatezanje v levo in desno (povratni zasuk 15°), v srednjem položaju je raglja blokirana. Vpenjalo z močnim trajnim magnetom.

Primerno za:

1/4-colski vijačni nastavki z držalom C 6,3.

Tehnični opis

celotna dolžina	228 mm
Dolžina rezila	100 mm
Oznaka proizvajalca	Twister
Vpenjalo za vijačne nastavke	D 6,3
Preklop za levi/desni tek	da
z ročajem z ragljo	da
Vrsta izdelka	Vijačni nastavek