

**Večnamenske škarje, Celotna dolžina: 175mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 769805 175 |
| GTIN | 4033119000780 |
| Razred artikla | 76F |

Opis**Izvedba:**

Telo škarij iz jeklene pločevine, rezili iz posebnega jekla (**prevleka PTFE proti oprijemanju**), spodnja čeljust (nakovalo) iz lahke kovine. Lahen vlečni rez; ročaja s prevleko iz umetne mase z zaščito proti snetju, škarje svetleče kromirane.

Uporaba:

Za rezanje gume, usnja, umetne mase in lesenih profilov s presekom pribl. 15 mm.

Napotek:

Za nadomestna rezila glejte art. 769815 (seznam nadomestnih delov).

Tehnični opis

| | |
|--|--------|
| Dolžina rezil | 25 mm |
| celotna dolžina | 175 mm |
| Noži s prevleko PTFE proti oprijemanju | da |
| Vrsta izdelka | Škarje |

Pribor

Nadomestni nož (nož, nastavek in vijak) Tip 175

769815 175